

APM-101/APM-102



全自動化
不須任何
技巧

光纖自動前置作業機

APM-101/APM-102



特色

- 自動化機器
- 快速操作時間・剝除被覆/清潔/切割只需 23 秒
- 自動搜集清理殘留物
- 酒精循環系統可以持續使用很長的時間再填充
- 鑽石刀片提供穩定的光纖切割品質
- 良好的剝除方式讓光纖損傷降低到最小

Fujikura APM-101/APM-102

產品規格

說明	APM-101	APM-102
適用光纖種類	傳統矽光纖	
適用光纖尺寸	纖殼直徑: 125 μm, 被覆直徑: 250 μm	
被覆材質	紫外線硬化樹脂	
光纖夾具	FH-100-250、 FH-100-250-EV、	FH-60-250
切割長度	3 to 10 mm	
切割角度	通常為 0.5 度(單模光纖)	
操作時間	23 秒	
尺寸	170(W)×370(D)×120(H) mm	
重量	5.1kg	
電源供應	外接交流電源匣: ADC-15 輸入電源: 交流電壓 100 ~ 240 伏特 (50 ~ 60Hz) (max. 20W)	
操作環境	相對溼度: 0 ~ 95% 和攝氏 0 ~ 40 °C (不含露水)	
儲存環境	相對溼度: 0 ~ 95% 和攝氏 -40 ~ 80 °C (不含露水)	
壓縮空氣	0.4MPa(4bar)	

標準配件

產品描述	型號	數量/單位
光纖前置作業機	APM-101 or APM-102	1 台
交流電源適配器	ADC-15	1 個
交流電源線	ACC-** 01: 日本, 02: 美國, 03: 英國, 04: 歐洲, 05: 澳洲	1 條
酒精瓶	ALC-01	1 個
酒精管	ALT-01	3 個
氣壓表	REG-01	1 個
六角型螺絲起子(1.5mm)	HEX-01	1 個
六角型螺絲起子(1.27mm)	HEX-03	1 個
矽潤滑油	SIG-01	1 個
說明書	M-APM101 / 102-E	1 個
切割測試報告	-	1 個

選購配件

項目	型號
被覆剝除刀片	CSB-250
切割刀片	CB-04
光纖夾具 APM-101	FH-100-250、FH-100-250-EV、 FH-40-250
光纖夾具 APM-102	FH-60-250

標準配備



亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理

新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓

Tel:(02) 2664-6781

Fax:(02) 2664-0844